

Clip de sujeción universal, ranurado, #12, #18 soporte, M12 Varilla

NÚMERO DE CATÁLOGO

CSBURCR12

CARACTERÍSTICAS

Diseño ranurado ideal para fijar a varilla roscada ya montada en trapecios

Apto para las instalaciones realizadas según CEN/TS 17551:2021



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 402202

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Tamaño del refuerzo: #12;#18

Tamaño de la varilla (RS): 12


Espesor (T): 4.27 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

No se incluye miembro de arriostramiento.

Cargas UL		
N.º de pieza	Elemento de arriostramiento	Capacidad de carga
CSBURCR38	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
CSBURCR12	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
CSBURCR58	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

