

nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 1.5 mm Cable, 2 m Longitud



NÚMERO DE CATÁLOGO

SLK15L2LPR2

CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un lazo pre-ensamblado

Solución fácil y flexible para fijar a la estructura de la construcción

El Cable rodea la estructura y se pasa a traves del lazo para una rapida instalación

Ideal para fijar a vigas y otros elementos estructurales

Fácil de utilizar en espacios reducidos

Fijación en lazo directamente a la tubería, conductos u otros conjuntos colgantes



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 196629

Material: Acero;Polipropileno;Aleación de zinc

Acabado: Electrogalvanizado

Factor de seguridad de carga estática: 5:01

Diámetro del cable de acero: 1.5 mm

De conformidad con: SMACNA HVAC-DCS

Longitud del cable de acero: 2m

Longitud (L): 101.6mm


Altura (H): 55 mm

Anchura (W): 19 mm

Espesor (T): 12.5 mm

Ángulo (a): 90 ° Max

Carga estática: 195N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

