

# nVent CADDY Speed Link SLK con ganchos en "Y"



## CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y terminaciones en gancho en "Y" pre-ensambladas

Se fija a la estructura del edificio y los ganchos a la bandeja o a los anillos del dispositivo a suspender

Un cierre con resorte ayuda a proporcionar una conexión segura

Concebido para permitir desenganchar temporalmente el gancho para introducir los cables eléctricos dentro de la bandeja

El Cable con forma de "Y" con terminación en 2 ganchos provee mayor estabilidad al sistema

También disponible con terminación en gancho unico

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Material:</b>                              | Acero; Aleación de zinc; Polipropileno |
| <b>Acabado:</b>                               | Electro galvanizado                    |
| <b>Factor de seguridad de carga estática:</b> | 5:01                                   |
| <b>De conformidad con:</b>                    | SMACNA HVAC-DCS                        |
| <b>Diámetro del cable de acero:</b>           | 2 mm                                   |




## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Longitud del cable de acero | Longitud "Y" del cable de acero (YL) | A       | B       | C      | Carga estática |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------|---------|--------|----------------|
| SLK2YH500L2        | 196549             | 2m                          | 0.5m                                 | 58.4 mm | 22.9 mm | 6.4 mm | 440N           |
| SLK2YH500L2R2      | 196649             | 2m                          | 0.5m                                 | 58.4 mm | 22.9 mm | 6.4 mm | 440N           |
| SLK2YH500L3        | 196550             | 3m                          | 0.5m                                 | 58.4 mm | 22.9 mm | 6.4 mm | 440N           |
| SLK2YH500L3R2      | 196650             | 3m                          | 0.5m                                 | 58.4 mm | 22.9 mm | 6.4 mm | 440N           |
| SLK2YH500L7        | 196551             | 7m                          | 0.5m                                 | 58.4 mm | 22.9 mm | 6.4 mm | 440N           |

**Altura (H):** 55 mm

**Anchura (W):** 19 mm  
**Espesor (T):** 12.5 mm  
**Ángulo (a):** 90 ° Max

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221  
 Opción 1: Atención al cliente  
 Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:  
 +31 800-0200135  
 Francia:  
 +33 800 901 793

### Europa

Alemania:  
 800 1890272  
 Otros países:  
 +31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:  
 +86 21 2412 1618/19  
 Sídney:  
 +61 2 9751 8500

