

# Conduit de cierre a presión a clip de cables/varilla



## CARACTERÍSTICAS

Permite la fijación de conductos y cables

Aumento de la capacidad y las opciones de aplicación al combinar productos 4Z y 6Z en una única oferta reforzada y eficiente

El clip multifunción mejorado permite optimizar el inventario, a la vez que reduce los riesgos de programación en el lugar de trabajo asociados a múltiples SKUs

**Material:** Spring Steel  
**Acabado:** nVent CADDY Armour



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro exterior | Tamaño de la varilla | Tamaño del cable | Espesor del reborde | Certificaciones |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 4Z3416M            |                    | 23.4 - 35 mm      | 4, 6, 8, 10          | 3.9 - 4.8 mm     | 3.0 - 9.5 mm        | cUL, UL         |
| 4Z346M             | 171050             | 14 - 18 mm        | 4, 6, 8, 10          | 3.9 - 4.8 mm     | 3.0 - 9.5 mm        |                 |
| 4Z34812M           | 171060             | 18 - 30 mm        | 4, 6, 8, 10          | 3.9 - 4.8 mm     | 3.0 - 9.5 mm        | UL, cUL         |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

NEC® 300.11 requiere una varilla/cable de acometida especializados y EC311.

Las piezas 4Z instaladas en una varilla lisa de 3/8 "(10mm) en la dirección F2 tienen una capacidad de carga estática de 15 lb (67 N).

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**Norteamérica**

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

**Europa**

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

**Europa**

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

