

# Acoplador roscado para varilla de puesta a tierra de acero inoxidable, seccional

## CARACTERÍSTICAS

Los acoplamientos resistentes a la corrosión aseguran conexiones permanentes de baja resistencia entre las varillas de puesta a tierra




**Material:** Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal | Longitud (L) | Tamaño de rosca (TS) | Peso por unidad |
|--------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| CR34SS             | 3/4"                                                 | 77.8mm       | 3/4" UNC             | 0.18 kg         |
| CR58SS             | 5/8"                                                 | 77.7mm       | 5/8" UNC             | 0.12 kg         |



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

