

# Paneles para soporte independiente con canal de montaje, una puerta

Panel para gabinetes independientes de puerta de acceso simple y doble con canal de montaje. Los paneles se pueden colocar en cualquier lugar a lo largo de los canales de montaje horizontales (consulte las limitaciones en las secciones B-B del plano de dimensiones). Los paneles de media longitud se pueden ubicar en la parte superior o inferior del gabinete.

## CARACTERÍSTICAS

Disponible en longitud completa y media

Se suministran herrajes de montaje revestidos.

**Material:** Acero dulce

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Acabado          | Color  | Espesor |
|--------------------|--------------------|--------|---------|------------------|--------|---------|
| A90P24F2           | 23510              | 1013mm | 508mm   | Polvo recubierto | Blanco | 2.66mm  |
| A72P30F2G          | 15003              | 784mm  | 660mm   | Galvanizado      |        | 2.66mm  |
| A60P24F1           | 21260              | 1219mm | 508mm   | Polvo recubierto | Blanco | 2.66mm  |
| A72P24F1G          | 14998              | 1524mm | 508mm   | Galvanizado      |        | 2.66mm  |
| A60P24F2           | 21270              | 632mm  | 508mm   | Polvo recubierto | Blanco | 2.66mm  |
| A72P24F1           | 23320              | 1524mm | 508mm   | Polvo recubierto | Blanco | 2.66mm  |
| A90P36F1G          | 15006              | 1981mm | 812mm   | Galvanizado      |        | 2.66mm  |
| A72P36F1G          | 15004              | 1524mm | 812mm   | Galvanizado      |        | 2.66mm  |
| A72P24F2           | 23330              | 784mm  | 508mm   | Polvo recubierto | Blanco | 2.66mm  |
| A72P24F2G          | 15001              | 784mm  | 508mm   | Galvanizado      |        | 2.66mm  |
| A72P36F2G          | 15005              | 784mm  | 812mm   | Galvanizado      |        | 2.66mm  |
| A90P36F2G          | 15007              | 1013mm | 812mm   | Galvanizado      |        | 2.66mm  |
| A90P36F2           | 23390              | 1013mm | 812mm   | Polvo recubierto | Blanco | 2.66mm  |
| A72P36F1           | 23360              | 1524mm | 812mm   | Polvo recubierto | Blanco | 2.66mm  |
| A90P24F1           | 23480              | 1981mm | 508mm   | Polvo recubierto | Blanco | 2.66mm  |

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Acabado          | Color  | Espesor |
|--------------------|--------------------|--------|---------|------------------|--------|---------|
| A90P24F2G          | 15011              | 1013mm | 508mm   | Galvanizado      |        | 2.66mm  |
| A72P36F2           | 23370              | 784mm  | 812mm   | Polvo recubierto | Blanco | 2.66mm  |
| A60P36F1G          | 14996              | 1219mm | 812mm   | Galvanizado      |        | 2.66mm  |
| A60P36F2           | 21290              | 632mm  | 812mm   | Polvo recubierto | Blanco | 2.66mm  |
| A60P36F2G          | 14997              | 632mm  | 812mm   | Galvanizado      |        | 2.66mm  |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Acabado          | Color  | Espesor |
|--------------------|--------------------|--------|---------|------------------|--------|---------|
| A60P36F1           | 21280              | 1219mm | 812mm   | Polvo recubierto | Blanco | 2.66mm  |
| A90P24F1G          | 15008              | 1981mm | 508mm   | Galvanizado      |        | 2.66mm  |
| A72P30F2           | 23350              | 784mm  | 660mm   | Polvo recubierto | Blanco | 2.66mm  |
| A72P30F1           | 23340              | 1524mm | 660mm   | Polvo recubierto | Blanco | 2.66mm  |
| A90P36F1           | 23380              | 1981mm | 812mm   | Polvo recubierto | Blanco | 2.66mm  |
| A60P24F1G          | 14994              | 1219mm | 508mm   | Galvanizado      |        | 2.66mm  |
| A60P24F2G          | 14995              | 632mm  | 508mm   | Galvanizado      |        | 2.66mm  |
| A72P30F1G          | 15002              | 1524mm | 660mm   | Galvanizado      |        | 2.66mm  |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**