

# T-Series de gran capacidad al aire libre



**T62**  
20000 BTU/Hr.  
5860 Watts

**T70-36**  
36000 BTU/Hr.  
10548 Watts

**T70-60**  
59000 BTU/Hr.  
17287 Watts

Los aires acondicionados de gran capacidad de la serie T mantienen el equipo fresco incluso en las cargas de calor pico. Su diseño discreto les ayuda a mezclarse en entornos resistentes de fábrica o al aire libre. Cada unidad está equipada con componentes resistentes a la corrosión, calentadores de compresor y controles de presión de cabeza para un rendimiento óptimo en exteriores.

## ESTÁNDARES DEL SECTOR

Listado UL/cUL; tipo 12, 3R, 4; 4X opcional; Archivo N.º SA6453

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

Compatible con Telcordia GR-487

EAC

Telcordia GR-487 capable

## CARACTERÍSTICAS

Huella compacta para minimizar los bienes raíces y maximizar la capacidad

El filtro de malla de aluminio limpiable y reutilizable protege las bobinas para un máximo rendimiento de enfriamiento  
Refrigerante R-407C.

Modelos para entrada de energía de 230 y 460 VAC

Rango de temperatura de funcionamiento de -40 F/-40 C a 131 F/55 C.

Termostato mecánico confiable en el lado del recinto de la unidad

Dos motores de aire del lado del condensador para la redundancia del rendimiento

Cubierta de chapa galvanizada pintada para entornos resistentes de fábrica y exteriores

Opciones de montaje exteriores y totalmente empotrados en muchos modelos

Bridas Easy-mount para una instalación sencilla

Cada unidad probada funcionalmente antes del envío

Los modelos estándar de aire acondicionado para exteriores incluyen telcordia GR-487 capaz, termostato, componentes resistentes a la corrosión, interruptor de mal funcionamiento, calentador de compresor, control de presión de cabeza y calentador de caja

Hardware de montaje, juntas y manual de usuario provisto con la unidad

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Capacidad nominal (vatios) | Capacidad nominal (BTU/h) | Tensión nominal | Número de fases | Refrigerante |
|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| T703646G400        | 24307              | 12602W                     | 43000Btu/h                | 460V            | 1               | R134a        |
| T703626G150        | 23407              | 12602W                     | 43000Btu/h                | 230V            | 1               | R134a        |
| T622226G102        | 34958              | 6886W                      | 23500Btu/h                | 230V            | 1               | R134a        |
| T706026G150        | 23413              | 17287W                     | 59000Btu/h                | 230V            | 1               | R134a        |
| T622246G400        | 19433              | 6886W                      | 23500Btu/h                | 460V            | 1               | R134a        |
| T622226G150        | 23404              | 6886W                      | 23500Btu/h                | 230V            | 1               | R134a        |
| T706046G400        | 26232              | 17287W                     | 59000Btu/h                | 460V            | 1               | R134a        |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

\* ProAir A/C puede ser más apropiado. Consulte el Capítulo de ProAir A/C. Consulte la fábrica para la disponibilidad y el número de catálogo.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**