

Caja de bornas de acero inoxidable, SSTB



La gama de cajas para bornas de acero inoxidable SSTB, con grado de protección IP 66, está disponible lista para uso en muchos tamaños diferentes. La gama SSTB es idónea para entornos de interior y exterior, gracias a una resistencia total a la corrosión. Al impedirse la entrada de agua y polvo en la caja para bornas, se elimina el riesgo de fallo de componentes y, con ello, de tiempo de inactividad.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificado UL 508A; Tipo 4X, 12, 13; Archivo N.º E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Tipo 4X, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

CARACTERÍSTICAS

Material: Acero inoxidable pulido AISI 304L / AISI 316L (bajo pedido). Base: 1 mm. Tapa: 1,5 mm.

Estructura: Plegado y sellado por soldadura. Cuatro pernos M6x13 para la fijación del perfil inferior o de la placa de montaje. Con el fin de facilitar la instalación, cada esquina de la parte trasera del armario está marcada con láser para indicar con precisión dónde taladrar y fijar los soportes de montaje mural AWS.

Junta: La estanqueidad queda garantizada mediante una junta de poliuretano inyectado o una junta de silicona inyectada.

Puesta a tierra: Pernos de toma a tierra M8x18 mm en la estructura y en la tapa, tuercas M8, arandelas y etiquetas de puesta a tierra.

Protección: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 08.

Acabado: Acero inoxidable pulido 400.

Suministro: Base de la caja, tapa, tornillos para la tapa, accesorios de montaje, embellecedores y facilidades para la conexión a tierra.

Grosor del cuerpo:	1mm
Grosor de puerta:	1.5mm
Acabado:	Cepillado

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)	Tipo de junta	Material
SSTB305012-316	SSTB305012-316	300mm	500mm	120mm	Silicona	Acero inoxidable 316
SSTB204012-316	SSTB204012-316	200mm	400mm	120mm	Silicona	Acero inoxidable 316
SSTB205012	SSTB205012	200mm	500mm	120mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
SSTB202008-316	SSTB202008-316	200mm	200mm	80mm	Silicona	Acero inoxidable 316
SSTB404012	SSTB404012	400mm	400mm	120mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
SSTB205012-316	SSTB205012-316	200mm	500mm	120mm	Silicona	Acero inoxidable 316
SSTB306012-316	SSTB306012-316	300mm	600mm	120mm	Silicona	Acero inoxidable 316
SSTB151512	SSTB151512	150mm	150mm	120mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
SSTB206012	SSTB206012	200mm	600mm	120mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
SSTB202008	SSTB202008	200mm	200mm	80mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
SSTB206012-316	SSTB206012-316	200mm	600mm	120mm	Silicona	Acero inoxidable 316
SSTB306012	SSTB306012	300mm	600mm	120mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
SSTB208012	SSTB208012	200mm	800mm	120mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
SSTB153012-316	SSTB153012-316	150mm	300mm	120mm	Silicona	Acero inoxidable 316
SSTB203008-316	SSTB203008-316	200mm	300mm	80mm	Silicona	Acero inoxidable 316
SSTB151512-316	SSTB151512-316	150mm	150mm	120mm	Silicona	Acero inoxidable 316
SSTB208012-316	SSTB208012-316	200mm	800mm	120mm	Silicona	Acero inoxidable 316
SSTB303008	SSTB303008	300mm	300mm	80mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
SSTB153012	SSTB153012	150mm	300mm	120mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
SSTB305012	SSTB305012	300mm	500mm	120mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304

Table 2/3


Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)	Tipo de junta	Material
SSTB303008-316	SSTB303008-316	300mm	300mm	80mm	Silicona	Acero inoxidable 316
SSTB303012	SSTB303012	300mm	300mm	120mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
SSTB304012-316	SSTB304012-316	300mm	400mm	120mm	Silicona	Acero inoxidable 316
SSTB153008	SSTB153008	150mm	300mm	80mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
SSTB153008-316	SSTB153008-316	150mm	300mm	80mm	Silicona	Acero inoxidable 316
SSTB303012-316	SSTB303012-316	300mm	300mm	120mm	Silicona	Acero inoxidable 316
SSTB304012	SSTB304012	300mm	400mm	120mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
SSTB203012	SSTB203012	200mm	300mm	120mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
SSTB203012-316	SSTB203012-316	200mm	300mm	120mm	Silicona	Acero inoxidable 316
SSTB151508	SSTB151508	150mm	150mm	80mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
SSTB406012-316	SSTB406012-316	400mm	600mm	120mm	Silicona	Acero inoxidable 316
SSTB204008	SSTB204008	200mm	400mm	80mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
SSTB202012-316	SSTB202012-316	200mm	200mm	120mm	Silicona	Acero inoxidable 316

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)	Tipo de junta	Material
SSTB408012	SSTB408012	400mm	800mm	120mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
SSTB203008	SSTB203008	200mm	300mm	80mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
SSTB204008-316	SSTB204008-316	200mm	400mm	80mm	Silicona	Acero inoxidable 316
SSTB406012	SSTB406012	400mm	600mm	120mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
SSTB204012	SSTB204012	200mm	400mm	120mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
SSTB202012	SSTB202012	200mm	200mm	120mm	Poliuretano	Acero inoxidable 304
SSTB151508-316	SSTB151508-316	150mm	150mm	80mm	Silicona	Acero inoxidable 316

Table 3/3

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)	Tipo de junta	Material
SSTB404012-316	SSTB404012-316	400mm	400mm	120mm	Silicona	Acero inoxidable 316
SSTB408012-316	SSTB408012-316	400mm	800mm	120mm	Silicona	Acero inoxidable 316

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE