

# Kit de montaje de 19" M6



Para la puesta a tierra estándar use una tuerca de puesta a tierra y una lavadora en al menos un punto de fijación.

Cuando el kit de montaje de 19" se utiliza con el montaje conductor del panel de 19", las tuercas de la jaula de puesta a tierra no son necesarias.

## CARACTERÍSTICAS

Kits de montaje para el montaje de componentes de 19" en un gabinete

Para el montaje de paneles frontales, campos de distribución u otros componentes en el marco, soportes deslizantes o miembros de profundidad con recortes cuadrados

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Material:</b>         | Acero; ABDOMINALES |
| <b>Tipo de producto:</b> | Kit de montaje     |
| <b>Tipo:</b>             | Kit de montaje     |
| <b>Acabado:</b>          | Zinc plateado      |



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Cantidad del paquete | Tamaño de rosca | Familia de productos                                                                                                             | Compatible con                                                                   |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 21100-435          | 8                    | M6              | RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Al aire libre | 19" Casos, 19" Wallmount, 19" gabinetes de interior, 19" gabinetes al aire libre |
| 21190-435          | 32                   | M6              | RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, Al aire libre           | 19" Casos, 19" Wallmount, 19" Indoor Cabinets, 19" gabinetes al aire libre       |
| 21101-810          | 100                  | M6              | RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Al aire libre | 19" Casos, 19" Wallmount, 19" gabinetes de interior, 19" gabinetes al aire libre |

| Número de catálogo | Cantidad del paquete | Tamaño de rosca | Familia de productos                                                                                                             | Compatible con                                                                   |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 21101-809          | 50                   | M6              | RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Al aire libre | 19" Casos, 19" Wallmount, 19" gabinetes de interior, 19" gabinetes al aire libre |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE