

Tornillo de cuello, cabeza moleteada versión corta



Integrated load spreading, replaces separate washer.
Improved joint consistency (less variation from washer misalignment) Better vibration resistance, especially with serrated collars

CARACTERÍSTICAS

Tornillo de cuello, cabeza moleteada versión corta

For EuropacPRO and RatiopacPRO

Knurled head for manual screwing / unscrewing

Tipo de producto: Tornillo
Tipo: Tornillo
Compatible con: Paneles frontales



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Longitud	Material	Acabado	Cantidad del paquete	Tamaño de rosca	Fondo
21101-749	12.3mm	Latón	Niquelado	100	M2.5	18.3mm
21100-268	11mm	Latón	Niquelado	100	M2.5	
21101-106	11mm	Acero			M2.5	

Table 2/2

Número de catálogo	Altura	Anchura	Longitud de rosca	Par de apriete	Certificaciones
21101-749	8mm	8mm	12.3mm	0.3N·m	RoHS
21100-268				0.22N·m	
21101-106				0.22N·m	

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

