

# EuropacPRO 19" Subrack Kit para conector DIN, Retrofit blindaje

Subrack no blindado para montaje de conector DIN EN 60603-2 (DIN 41612).



## CARACTERÍSTICAS

Subrack con panel lateral tipo F ("flexible"), soporte delantero de 19" incluido, soporte ajustable en profundidad de 19" se vende por separado (no incluido en los artículos entregados)

Construcción de aluminio

IP 20, de acuerdo con IEC 60529

Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Rieles horizontales traseros para montaje de conector (IEC 60603-2 / DIN 41612)

Modificaciones como recortes, diferentes acabados o dimensiones disponibles

Se suministra como paquete plano que ahorra espacio

Tipo de riel horizontal "light"

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Material:</b>            | Aluminio            |
| <b>Acabado:</b>             | Anodizado; Pasivado |
| <b>Apantallamiento EMC:</b> | No                  |
| <b>Tipo de producto:</b>    | Subrack/chasis      |



## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Fondo     | Cantidad del paquete | Para montaje    | Profundidad de la placa       | Tipo de junta                           |
|--------------------|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 24563-194          | 3U              | 355m<br>m | 1                    | Conector<br>DIN | 160mm, 220mm,<br>280mm, 340mm | Acero inoxidable EMC<br>(retrofittable) |
| 24563-191          | 3U              | 175m<br>m | 1                    | Conector<br>DIN | 160mm                         | Acero inoxidable EMC<br>(retrofittable) |
| 24563-192          | 3U              | 235m<br>m | 1                    | Conector<br>DIN | 160mm, 220mm                  | Acero inoxidable EMC<br>(retrofittable) |
| 24563-494          | 6U              | 355m<br>m | 1                    | Conector<br>DIN | 160mm, 220mm,<br>280mm, 340mm | Acero inoxidable EMC<br>(retrofittable) |
| 24563-491          | 6U              | 175m<br>m | 1                    | Conector<br>DIN | 160mm                         | Acero inoxidable EMC<br>(retrofittable) |
| 24563-493          | 6U              | 295m<br>m | 1                    | Conector<br>DIN | 160mm, 220mm,<br>280mm        | Acero inoxidable EMC<br>(retrofittable) |
| 24563-193          | 3U              | 295m<br>m | 1                    | Conector<br>DIN | 160mm, 220mm,<br>280mm        | Acero inoxidable EMC<br>(retrofittable) |
| 24563-492          | 6U              | 235m<br>m | 1                    | Conector<br>DIN | 160mm, 220mm                  | Acero inoxidable EMC<br>(retrofittable) |

Table 2/2

| Número de catálogo | Mango incluido | Montaje | De conformidad con | Ancho del rack | Carga estática |
|--------------------|----------------|---------|--------------------|----------------|----------------|
| 24563-194          | No             | Rack    | IEC 60297-3-103    | 84HP           | 11kg           |
| 24563-191          | No             | Rack    | IEC 60297-3-103    | 84HP           | 11kg           |
| 24563-192          | No             | Rack    | IEC 60297-3-103    | 84HP           | 11kg           |
| 24563-494          | No             | Rack    | IEC 60297-3-103    | 84HP           | 11kg           |
| 24563-491          | No             | Rack    | IEC 60297-3-103    | 84HP           | 11kg           |
| 24563-493          | No             | Rack    | IEC 60297-3-103    | 84HP           | 11kg           |
| 24563-193          | No             | Rack    | IEC 60297-3-103    | 84HP           | 11kg           |
| 24563-492          | No             | Rack    | IEC 60297-3-103    | 84HP           | 11kg           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**