


EuropacPRO Advanced EMC Cubierta de panel lateral

Panel lateral de aluminio de 3 mm para aumentar el efecto de blindaje EMC del subrack cubriendo los recortes no necesarios.



CARACTERÍSTICAS

Cubiertas laterales del panel para un mayor blindaje lateral del RF

Ensamblado en el exterior del panel lateral estándar

Material de montaje incluido

Apantallamiento EMC:	Sí
Acabado:	Pasivado
Material:	Aluminio
Familia de productos:	EuropacPRO
Tipo de producto:	Panel lateral
Tipo:	Tipo H
Compatible con:	Subpistas



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Longitud	Unidad de paquete
24563-255	3U	175mm	2	175mm	Par
24563-256	3U	235mm	2	235mm	Par
24563-257	3U	275mm	2	275mm	Par
24563-258	3U	277.75mm	2	277.75mm	Par
24563-259	3U	295mm	2	295mm	Par
24563-260	3U	355mm	2	355mm	Par
24563-261	3U	415mm	2	415mm	Par
24563-262	3U	495mm	2	495mm	Par
24563-265	4U	175mm	2	175mm	Par
24563-266	4U	235mm	2	235mm	Par
24563-267	4U	295mm	2	295mm	Par
24563-268	4U	355mm	2	355mm	Par
24563-269	4U	415mm	2	415mm	Par

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Longitud	Unidad de paquete
24563-270	4U	495mm	2	495mm	Par
24563-275	6U	175mm	2	175mm	Par
24563-276	6U	235mm	2	235mm	Par
24563-277	6U	275mm	2	275mm	Par
24563-278	6U	277.75mm	2	277.75mm	Par
24563-279	6U	295mm	2	295mm	Par
24563-280	6U	355mm	2	355mm	Par

Table 2/2

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Longitud	Unidad de paquete
24563-281	6U	415mm	2	415mm	Par
24563-282	6U	495mm	2	495mm	Par

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El panel lateral y el soporte de 19" son soldados en frío tox. Toxen = técnica de clinching, sin ayudas añadidas. Esto se lleva a cabo con herramientas especiales y alta presión.

Versión 9 U disponible bajo petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.