


Placa de cubierta EuropacPRO para atornillado al panel lateral



Una placa de cubierta se utiliza para blindaje electromagnético o como protección mecánica. La cubierta se puede atornillar en el panel lateral.

CARACTERÍSTICAS

Para el posicionamiento variable de rieles horizontales, por ejemplo, para PCB con formatos estándar

Grado de perforación 58%

Adecuado para el uso con todos los rieles horizontales

Material:	Aluminio
Tipo de producto:	Placa de tapa
Familia de productos:	EuropacPRO
Acabado:	Pasivado
Tipo:	Perforado
Compatible con:	Subpistas



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Ancho del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Unidad de paquete	Par de apriete
24560-066	42HP	295mm	2	Par	2.1N·m
24560-078	84HP	175mm	2	Par	2.1N·m
24560-064	42HP	175mm	2	Par	2.1N·m
24560-073	63HP	295mm	2	Par	2.1N·m
24560-079	84HP	235mm	2	Par	2.1N·m
24560-080	84HP	295mm	2	Par	2.1N·m
24560-063	84HP	275mm	2	Par	
24560-065	42HP	235mm	2	Par	2.1N·m
24560-072	63HP	235mm	2	Par	2.1N·m

Número de catálogo	Ancho del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Unidad de paquete	Par de apriete
24560-081	84HP	355mm	2	Par	2.1N·m
24560-082	84HP	415mm	2	Par	2.1N·m
24560-071	63HP	175mm	2	Par	2.1N·m
24560-083	84HP	475mm	2	Par	2.1N·m
24560-061	42HP	275mm	2	Par	
24579-090	42HP	277.75mm	2	Par	2.1N·m
24579-092	84HP	277.75mm	2	Par	2.1N·m
24560-062	63HP	275mm	2	Par	

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE