


# Placa de cubierta EuropacPRO, universal



Una placa de cubierta se utiliza para blindaje electromagnético o como protección mecánica. La cubierta se puede utilizar en tableros no estándar que se ensamblarán en el subrack.

## CARACTERÍSTICAS

El blindaje es proporcionado por juntas opcionales de acero inoxidable EMC, entre la placa de cubierta y el panel lateral

Para el posicionamiento variable de rieles horizontales, por ejemplo, para PCB con formatos no estándar

Grado de perforación 58%

Adecuado para el uso con todos los rieles horizontales

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Material:</b>             | Aluminio      |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Placa de tapa |
| <b>Familia de productos:</b> | EuropacPRO    |
| <b>Acabado:</b>              | Pasivado      |
| <b>Compatible con:</b>       | Subpistas     |
| <b>Tipo:</b>                 | Universal     |



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Ancho del rack | Fondo | Cantidad del paquete | Unidad de paquete |
|--------------------|----------------|-------|----------------------|-------------------|
| 24560-041          | 63HP           | 175mm | 2                    | Par               |
| 24560-031          | 42HP           | 175mm | 2                    | Par               |
| 24560-056          | 84HP           | 475mm | 2                    | Par               |
| 24560-033          | 42HP           | 295mm | 2                    | Par               |
| 24560-055          | 84HP           | 415mm | 2                    | Par               |
| 24560-042          | 63HP           | 235mm | 2                    | Par               |
| 24560-054          | 84HP           | 355mm | 2                    | Par               |
| 24560-053          | 84HP           | 295mm | 2                    | Par               |
| 24560-043          | 63HP           | 295mm | 2                    | Par               |
| 24560-051          | 84HP           | 175mm | 2                    | Par               |
| 24560-032          | 42HP           | 235mm | 2                    | Par               |

| Número de catálogo | Ancho del rack | Fondo | Cantidad del paquete | Unidad de paquete |
|--------------------|----------------|-------|----------------------|-------------------|
| 24560-052          | 84HP           | 235mm | 2                    | Par               |

### DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Además, se requieren 4 tiras de contacto por subrack para fijar la cubierta al riel horizontal.

### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE