


# Mangas para M2.5



La manga guía el tornillo del collar al sujetar el panel frontal.

## CARACTERÍSTICAS

La manga guía el tornillo del collar al sujetar el panel frontal

La manga se inserta en el agujero alargado del panel frontal

**Compatible con:** Paneles frontales  
**Tipo de producto:** Manga



## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Material         | Acabado           | Color       | Cantidad del paquete | Código de color | Fondo (D) |
|--------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------------|-----------------|-----------|
| 21100-886          | Latón            | Top Coat orgánico |             | 100                  |                 | 4.4mm     |
| 21100-662          | Acero inoxidable |                   |             | 100                  |                 | 4.4mm     |
| 21100-660          | Latón            | Niquelado         |             | 100                  |                 | 4.4mm     |
| 21100-591          | Poliamida 6      |                   | Jet Black   | 100                  | RAL 9005        | 6.9mm     |
| 21100-464          | Poliamida 6      |                   | Pebble Grey | 100                  | RAL 7032        | 6.9mm     |
| 21100-659          | Latón            | Niquelado         |             | 10                   |                 |           |
| 21100-661          | Acero inoxidable |                   |             | 10                   |                 |           |
| 21100-885          | Latón            |                   |             | 10                   |                 |           |

Table 2/2


| Número de catálogo | Altura (H) | Anchura (W) | Grado de inflamabilidad |
|--------------------|------------|-------------|-------------------------|
| 21100-886          | 6mm        | 8mm         |                         |
| 21100-662          | 6mm        | 8mm         |                         |
| 21100-660          | 6mm        | 8mm         |                         |
| 21100-591          | 6mm        | 6.8mm       | UL® 94V-2               |
| 21100-464          | 6mm        | 6.8mm       | UL® 94V-2               |
| 21100-659          |            |             |                         |
| 21100-661          |            |             |                         |
| 21100-885          |            |             |                         |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las mangas metálicas en los paneles delanteros parciales deben presionarse.

Todas las mangas se pueden utilizar para el panel frontal > 2 HP.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**