

Mordaza en C multif., acero, galv. caliente, p. de v. de 17-30 mm



NÚMERO DE CATÁLOGO

C30HD

CARACTERÍSTICAS

Mordaza de viga multifuncional

Usar con abrazadera de cable/conduit/tubo o arandela cuadrada para la mordaza en C multifuncional

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 336110

Material: Acero

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Espesor del reborde (FT): 17 - 30 mm

Tamaño de taladro (HS): 14 mm

Diámetro del tornillo (Sc): 8


Longitud del tornillo (L): 30mm

Par de apriete (TQ): 3 N·m

Carga estática: 1100N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El tornillo de presión debe estar apretado con torsión en el lado inclinado de la viga en I.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídnev:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.

