

# Clip de sujeción universal, Acero, EG, #12, #18, #36 soporte, 14 mm del orificio

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**CSBURC12**

## CARACTERÍSTICAS

Fija el soporte de cable a la estructura

Apto para las instalaciones realizadas según CEN/TS 17551:2021



## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 402199

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Tamaño del refuerzo: #12;#18;#36

Tamaño de taladro (HS): 14 mm

Espesor (T): 4.27 mm

Carga certificada UL: 3430N

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

No se incluye miembro de arriostramiento.

Móntelo sobre la estructura usando el agujero central. Pase los cables a través de los agujeros de las partes inclinadas y prénselo con los manguitos para mantener el lazo en posición.

| Cargas UL    |                            |                    |
|--------------|----------------------------|--------------------|
| N.º de pieza | Elemento de arriostamiento | Capacidad de carga |
| CSBURC38     | CSB12CBL                   | 1859 N             |
|              | CSB18CBL                   | 3434 N             |
|              | CSB36CBL                   | 8492 N             |
| CSBURC12     | CSB12CBL                   | 1859 N             |
|              | CSB18CBL                   | 3434 N             |
|              | CSB36CBL                   | 8492 N             |
| CSBURC58     | CSB12CBL                   | 1859 N             |
|              | CSB18CBL                   | 3434 N             |
|              | CSB36CBL                   | 8492 N             |

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### **Norteamérica**

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### **Europa**

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### **Asia-Pacífico**

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.

