

# Soporte para canal strut en viga interno INC8

## CARACTERÍSTICAS

Se monta en el canal strut dentro de las vigas



## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Material     | Acabado            | Tipo de perfil ranurado        | A     | Diámetro del tornillo (Sc) | Longitud del tornillo (L) |
|--------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|
| INC8T5             | Spring Steel | nVent CADDY Armour | A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm) | 13 mm | 0.3125                     | 25.4mm                    |

Table 2/2

| Número de catálogo | Par de apriete (TQ) | Carga estática |
|--------------------|---------------------|----------------|
| INC8T5             | 7 N·m               | 440N           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El carril strut debe cortarse 20 mm (3/4 in) menos que la distancia interior entre las dos alas de la viga, para adaptar las mordazas



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

