

# SK Abrazadera para canal strut de una sola pieza para conduit



## CARACTERÍSTICAS

Abrazadera para canal strut de una pieza desmontable para conduits EMT y rígidos


Incluye impresión de rosca y tornillo capturado

**Material:** Acero  
**Acabado:** Electrolgalvanizado



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro exterior (OD) | Anchura (W) | Carga estática |
|--------------------|--------------------|------------------------|-------------|----------------|
| SK125I             | 190000             | 23.4 - 26.7 mm         | 32 mm       | 890N           |
| SK165I             | 190010             | 29.5 - 33.4 mm         | 32 mm       | 890N           |
| SK205I             | 190020             | 38.4 - 42.2 mm         | 32 mm       | 890N           |
| SK245I             | 190030             | 44.2 - 48.3 mm         | 32 mm       | 890N           |
| SK325I             | 190040             | 55.8 - 60.3 mm         | 32 mm       | 890N           |
| SK405I             | 190050             | 73 mm                  | 32 mm       | 1560N          |
| SK485I             | 190060             | 88.9 mm                | 32 mm       | 1560N          |
| SK565I             |                    | 101.6 mm               | 32 mm       | 1560N          |
| SK645I             | 190080             | 114.3 mm               | 32 mm       | 1560N          |
| SK85I              | 190090             | 17.9 - 21.3 mm         | 32 mm       | 890N           |



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

