

# Rueda de esmerilado para esmeriladora de raíles portátil



## CARACTERÍSTICAS

Se utiliza con la esmeriladora de raíles de pedestal SBG141 y la esmeriladora de raíles portátil SBG150, motor de gas de dos ciclos

Se instala fácilmente en la esmeriladora

Permite un mejor control de las operaciones de limpieza

Reducción del efecto del calor

Acabado suave en la superficie limpiada

Para uso con diferentes tipos de superficies

Ayuda a eliminar una posible contaminación de la resina en la superficie limpia, ayudando al proceso nVent ERICO Cadweld

**Material:** Circonio reforzado resinoide-bonded

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Biselado | Diámetro | Espesor  |
|--------------------|----------|----------|----------|
| SBS2333            | No       | 152.4 mm | 19.05 mm |
| S2129              | Sí       | 152.4 mm | 25.4 mm  |

| Número de catálogo | Biselado | Diámetro | Espesor |
|--------------------|----------|----------|---------|
| SB22122            | No       | 152.4 mm | 25.4 mm |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**