

Barra colectora roscada TCB



CARACTERÍSTICAS

Conexión de energía para servicios pesados

Interruptor de circuito, generador y conductor de red de potencia prefabricado

Alternativa para cables grandes y múltiples

Conexión de descarga/a tierra

Distribución de energía

Bordes redondeados

Material: Cobre



ESPECIFICACIONES

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Espesor (T)	Longitud (L)	Tamaño de rosca (TS)	Par de apriete (TQ)
TCB12X2-1M	549230	12 mm	2 mm	990mm	M5	1.3 N·m
TCB12X4-1M	550200	12 mm	4 mm	990mm	M5	2 N·m
TCB12X4-2M	550190	12 mm	4 mm	1985mm	M5	2 N·m
TCB12X5-1M	549220	12 mm	5 mm	990mm	M5	5.5 N·m
TCB18X4-1M	549200	18 mm	4 mm	1000mm	M8	11 N·m
TCB25X4-1M	549210	25 mm	4 mm	1000mm	M6	4.5 N·m

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	A	Peso por unidad
TCB12X2-1M	549230	18 mm	0.3 kg
TCB12X4-1M	550200	18 mm	0.43 kg
TCB12X4-2M	550190	18 mm	0.85 kg
TCB12X5-1M	549220	18 mm	0.5 kg
TCB18X4-1M	549200	20 mm	0.6 kg

Número de catálogo	Número de artículo	A	Peso por unidad
TCB25X4-1M	549210	20 mm	0.8 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
 Opción 1: Atención al cliente
 Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
 +31 800-0200135
 Francia:
 +33 800 901 793

Europa

Alemania:
 800 1890272
 Otros países:
 +31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
 +86 21 2412 1618/19
 Sídney:
 +61 2 9751 8500

