

GABINETE VARISTAR CP LHX+, 5 KW, RAL 7021, IP 55, 42 U, 2100H, 600W, 800D.

Obsoletos

NÚMERO DE CATÁLOGO

10630-051

Los gabinetes con refrigeración líquida CP LHX + de Varistar están diseñados para suministrar refrigeración localizada de bajo consumo de energía a los equipos en instalaciones donde el aire ambiente no está filtrado o no se controla la temperatura. Incorpora un enfriador LHX5 / LHX10 instalado en la parte inferior directamente en la vertical de 19". El aire caliente se extrae del plano trasero del gabinete, se enfría en el intercambiador de calor aire / líquido y se suministra en el plenum frontal. El gabinete sellado asegura que no se intercambie aire con el ambiente y las emisiones de ruido se mantienen a un nivel bajo.

CARACTERÍSTICAS

Armario con enfriador de rack LHX + 19" Integrado, capacidad de refrigeración de hasta 10 kW con precisión de temperatura de $\Delta 0,1 \text{ }^{\circ}\text{K}$ o $^{\circ}\text{C}$.

Unidad de enfriamiento montada en el 19" vertical en la parte inferior y el controlador en la parte superior. Esto deja 35 U espacio utilizable

Las juntas reducen el ruido tan bajo como 50,4 dB(A) a una distancia de 0,2 m y la extracción de aire ambiente en el gabinete

Gabinets con conductos de cable eficaces con un efecto mínimo en el rendimiento de IP y EMC

Todas las funciones de monitoreo y gestión se pueden operar de forma remota

Max. Capacidad de carga estática 1600 kg

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 42U

Altura: 2100mm

Anchura: 600mm

Fondo: 800mm

Color del bastidor: Gris negro

Código de color del bastidor: RAL 7021

Material de revestimiento: Acero

Color de revestimiento: Gris negro

Código de color de revestimiento: RAL 7021

Cantidad del paquete: 1

De conformidad con: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-1

Acabado: Polvo recubierto

Material del bastidor: Acero

Carga estática: 1600kg

Material: Acero

Peso neto: 171.2kg

Familia de productos: Varistar CP

Tipo de producto: Gabinete

Grado de protección: IP55

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.