

# Panel frontal, blindado frontal, con bisagras laterales

Panel frontal con junta textil EMC, ensamblaje lateral con bisagras.

## CARACTERÍSTICAS

Panel frontal con junta textil EMC

Permite el montaje en los rieles horizontales

Adecuado para subracks y casos

Las bisagras se pueden montar a la izquierda o a la derecha

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Fondo (D):</b>           | 2.5mm                   |
| <b>Ancho del rack:</b>      | 84HP                    |
| <b>Material:</b>            | Aluminio                |
| <b>Acabado:</b>             | Anodizado; Pasivado     |
| <b>Tipo de accesorio:</b>   | Panel frontal           |
| <b>Tipo de producto:</b>    | Panel frontal           |
| <b>Tipo:</b>                | Panel frontal sin mango |
| <b>Apantallamiento EMC:</b> | No (Retrofitable)       |





## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Cantidad del paquete | Montaje            | Tipo de junta | Acabado frontal | Acabado trasero |
|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 20848-611          | 3U              | 1                    | Con bisagras, lado | Textil EMC    | Anodizado       | Conductivo      |
| 20848-617          | 6U              | 1                    | Con bisagras, lado | Textil EMC    | Anodizado       | Conductivo      |

Table 2/2

| Número de catálogo | Bordes tratados | Altura (H) | Anchura (W) |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|
| 20848-611          | No              | 128.4mm    | 426.4mm     |
| 20848-617          | No              | 261.8mm    | 426.4mm     |



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE