


# Backplane VPX



El backplane nVent SCHROFF VPX tiene una excelente integridad de señal para las tasas de transferencia de datos más altas.

## CARACTERÍSTICAS

De conformidad con: VITA 46,0 VPX estándar básico; VITA 46,3 Serial RapidIO en VPX; VITA 46,4 PCI Express en el conector de tela VPX; VITA 46,7 Ethernet en el conector de tela VPX; VITA 46,11 System Management para VPX

Interruptor DIP para ajustes de ranura del sistema

Conexiones JTAG

Conectores auxiliares bloqueables y conectores de sentido

Pernos de alimentación M4 para fuente de alimentación, máx. 22 A por ranura para cada voltaje



## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo de producto | Número de ranuras | Altura del rack | Tipo de panel posterior | Ancho de ranura | Tipo de conector |
|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| 23001-812          | Plano trasero    | 5                 | 3U              | VPX full-mesh           | 4HP             | MULTIGIG         |
| 23001-813          | Plano trasero    | 5                 | 3U              | VPX full-mesh           | 4HP             | MULTIGIG         |
| 23001-814          | Plano trasero    | 7                 | 3U              | VPX, VITA 65            | 5HP             | MULTIGIG         |
| 23001-815          | Plano trasero    | 7                 | 3U              | VPX, VITA 65            | 5HP             | MULTIGIG         |
| 23001-816          | Plano trasero    | 10                | 6U              | VPX, VITA 65            | 5HP             | MULTIGIG         |
| 23001-834          | Plano trasero    | 9                 | 3U              | VPX, VITA 65            | 5HP             | MULTIGIG         |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tipo de conector de alimentación | Tipo de conector de servicios | Anchura   | Cantidad del paquete | Certificaciones |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|
| 23001-812          | Powerstuds M4                    | Microfit, 8 pines             | 120.67m m | 1                    | VITA, RoHS      |
| 23001-813          | Powerstuds M4                    | Microfit, 8 pines             | 120.67m m | 1                    | RoHS, VITA      |

| Número de catálogo | Tipo de conector de alimentación | Tipo de conector de servicios | Anchura  | Cantidad del paquete | Certificaciones |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------|----------------------|-----------------|
| 23001-814          | Powerstuds M4                    | Microfit, 8 pines             | 186.46mm | 1                    | VITA, RoHS      |
| 23001-815          | Powerstuds M4                    | Microfit, 8 pines             | 186.46mm | 1                    | RoHS, VITA      |
| 23001-816          | Powerstuds M4                    | Microfit, 8 pines             | 262.55mm | 1                    | VITA, RoHS      |
| 23001-834          | Powerstuds M4                    | Microfit, 8 pines             | 253mm    | 1                    | VITA            |

### DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Otros backplanes VPX y diseños personalizados de backplane VPX bajo petición.

### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

