

Fijador a tubo para refuerzo sísmico liviano en ramal, 1" tubo, 25 DN

NÚMERO DE CATÁLOGO

CSBBRP0100EG

CARACTERÍSTICAS

Permite el uso de varilla roscada M10 o M12 (3/8 in o 1/2 in)

La mordaza de sujeción rápida simplifica la medición y corte de varillas roscadas

Elimina la necesidad de cortar la varilla roscada a las dimensiones exactas

Funciona con varilla roscada con corte preliminar y elimina el desbarbado lateral del tubo

Se puede instalar con una varilla roscada encima o debajo del tubo de servicio

La cabeza desprendible asegura una torsión correcta y simplifica la inspección



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 404477

Material: Acero

Acabado: Electrogalvanizado

Diámetro del tubo: 1"

NB/DN: 25



Diámetro exterior (OD): 33.4 mm

Tamaño de la varilla (RS): 10;12

Altura (H): 73.7 mm

Longitud (L): 41.4mm

Anchura (W): 22.2 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

