

Kit de soporte para equipos p/azotea Pyramid, 6 postes base, 2172 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

PEK6B

CARACTERÍSTICAS

El kit incluye ensambles de postes base, marco y mordazas para el soporte de equipo


Se ensambla y se ajusta al tamaño y altura en minutos por una persona con una herramienta

Mordazas para soporte de equipo y travesaños innovadores que permiten un ensamble rápido

La almohadilla de espuma integral ofrece una interfaz suave para todo tipo de techos

Galvanizados por inmersión en caliente y resistentes a los rayos UV para un rendimiento de larga duración

El soporte ensamblado se puede levantar como una unidad y reubicar fácilmente



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 360427

Material: Acero;Polipropileno;Polietileno

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Temperatura: -34 to 54.4 °C

Altura (H): 305 - 457 mm

Longitud (L): 2172mm

Base de poste (A): 314 mm x 6 pc

Tubo cuadrado (B): 1981 mm x 2 pc

Conjunto de barra transversal (C): 1232 mm x 4 pc

Anchura (W): 1588 mm

Superficie: 0.56m²

Peso por unidad: 56 kg



Carga estática máxima (F): 9960N

Factor de seguridad de carga estática: 3:01

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La carga estática debe ser repartida uniformemente por el chasis.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.

nVent.com/GRDDT

