nVent CADDY Speed Link SLK con soporte Angular, 2 mm Cable, 5 m Longitud

NÚMERO DE CATÁLOGO

SLK2L5AB

CARACTERÍSTICAS

- El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un soporte angular pre-ensamblado
- Ideal para sujetarse al hormigón, acero o superficies de madera
- Alternativa rápida a la varilla roscada y la cadena de montaje

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 196531
Material: Acero;Aleación de zinc;Polipropileno
Acabado: Electrogalvanizado
Factor de seguridad de carga estática: 5:01
De conformidad con: SMACNA HVAC-DCS
Diámetro del cable de acero: 2 mm
Longitud del cable de acero: 5m
A: 22.6 mm
Tamaño de taladro (HS): 7.1 mm
Altura (H): 55 mm
Anchura (W): 19 mm
Espesor (T): 12.5 mm
Ángulo (a): 90 ° Max
Carga estática: 440N

DIAGRAMAS





ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.