

Kit de marco H nVent CADDY Pyramid



CARACTERÍSTICAS

La parte inferior de espuma o caucho ofrece una interfaz de baja abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización

Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray

Ofrece una mayor distribución de carga a pesar de las diferencias en las superficies de azoteas

La interfaz de azotea de caucho es ideal para la instalación de secciones de paneles solares

El kit incluye 2 postes base con hardware para montaje preinstalado, 6 pernos, 6 tuercas de canal strut y 2 soportes L para completar el marco H

Galvanizados por inmersión en caliente y resistentes a los rayos UV para un rendimiento de larga duración

Compatible con canales strut estándar

Factor de seguridad de carga estática: 3:01
Temperatura: -34.4 to 54 °C
Material: Polipropileno; Polietileno



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Interfaz de techo	Tipo de perfil ranurado	Altura (H)	Longitud (L)	Anchura (W)
PHK	360420	Espuma	A (41 x 41 mm)	117 mm	314mm	314 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Interfaz de techo	Tipo de perfil ranurado	Altura(H)	Longitud(L)	Anchura(W)
PHKR	360421	Caucho	A (41 x 41 mm)	118 mm	314mm	314 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Superficie	Carga estática
PHK	360420	0.18m ²	6670N
PHKR	360421	0.2m ²	6670N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La carga estática representa 3335 N por base. El usuario final debe seleccionar y evaluar la estructura de canales strut para asegurarse que el Marco H puede soportar apropiadamente la carga aplicada.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

