

# nVent CADDY Speed Link LD con gancho



## CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un gancho pre-ensamblado

Se engancha a una amplia gama de Clips nVent CADDY

Se fija a las estructura del edificio o a otros elementos colgantes enlazándolos y luego enganchando al cable

Fácil de desmontar para aplicaciones que requieren mantenimiento

Un cierre con resorte ayuda a proporcionar una conexión segura

Inserte el cable a través del orificio y use la parte inferior del gancho como tope

**Material:** Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)  
**Factor de seguridad de carga estática:** 5:01  
**Diámetro del cable de acero:** 1.5 mm



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Longitud del cable de acero | A       | B       | C      | Carga estática |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------|---------|--------|----------------|
| SLD15L10S          | 195945             | 10m                         | 58.4 mm | 22.9 mm | 6.4 mm | 195N           |
| SLD15L2S           | 195935             | 2m                          | 58.4 mm | 22.9 mm | 6.4 mm | 195N           |
| SLD15L5S           | 195940             | 5m                          | 58.4 mm | 22.9 mm | 6.4 mm | 195N           |

**Altura (H):** 19 mm  
**Anchura (W):** 12.7 mm

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Cable y gancho premontado en acero inoxidable 316 (1.4401).



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

