


# Perfil de montaje exterior | Armarios autoportantes, CLPO



Un accesorio estándar listo para usar que es compatible con el patrón de taladros estándar de nVent HOFFMAN, con lo que se simplifica la adquisición y la instalación.

## CARACTERÍSTICAS

Descripción: Perfil universal para la profundidad o la anchura del patrón de taladros DIN de 25 mm en el marco del armario. El perfil de 75 mm de ancho cuenta con tres filas de taladros, una de las cuales está girada 90°. Esto permite montar los perfiles CLPO en ambas direcciones. Los CLPO aumentan el espacio útil en 25 mm.

Material: Acero cincado de 1,5 mm.

Cantidad por embalaje: 4 perfiles.

Los perfiles de montaje exterior ofrecen 25 mm adicionales para el montaje de componentes y equipo, lo que aumenta la flexibilidad de configuración

Perfiles 4

**Material:** Acero dulce  
**Acabado:** Galvanizado  
**Espesor:** 1.5mm

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo  | Clasificación de carga | Material del armario |
|--------------------|--------------------|--------|---------|--------|------------------------|----------------------|
| CLPO1000           | CLPO1000           | 74mm   | 43mm    | 911mm  | 1400N                  | Acero dulce          |
| CLPO1200           | CLPO1200           | 74mm   | 43mm    | 1111mm | 1200N                  | Acero dulce          |
| CLPO300            |                    | 74mm   | 43mm    | 211mm  | 2400N                  | Acero dulce          |
| CLPO400            | CLPO400            | 74mm   | 43mm    | 311mm  | 2400N                  | Acero dulce          |
| CLPO500            | CLPO500            | 74mm   | 43mm    | 411mm  | 2400N                  | Acero dulce          |
| CLPO600            | CLPO600            | 74mm   | 43mm    | 511mm  | 2400N                  | Acero dulce          |
| CLPO800            | CLPO800            | 74mm   | 43mm    | 711mm  | 1800N                  | Acero dulce          |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.