

Armarios murales de chapa de acero de puerta simple | Armarios murales, MAS



La gama de armarios murales de acero dulce y puerta simple MAS, con grado de protección IP 66, está disponible lista para su uso en muchos tamaños diferentes. Esta gama de armarios se adapta bien a muchas aplicaciones diferentes. Al impedir la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y, con ello, el tiempo de inactividad.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificado UL 508A; Tipo 4, 12; Archivo N.º E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 4, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, DNV

CARACTERÍSTICAS

Estructura: Plegado y soldado. Cuatro taladros de 8.5 mm de diámetro para fijación mural, embutidos 2 mm x 20.4 mm de diámetro para permitir el flujo de aire entre la pared y el posterior del armario.

Apertura salida de cables: Situada en el posterior del armario para facilitar el cableado hasta la placa.

Protección: Cumple la norma IP 66 | TIPO 4, 12, 13 | IK 10. Para instalaciones en exteriores se recomienda utilizar una tapa protectora de la lluvia ARF y pintura de poliéster al 100 %. Resistance to corrosion must be taken into consideration for outdoor and indoor applications.

Placa de montaje: La placa de montaje está marcada verticalmente a intervalos de 10 mm para facilitar la posición horizontal del equipo. En la parte superior e inferior están dispuestos unos taladros para facilitar la fijación de los cables. Fijada sobre pernos M8 soldados a la parte trasera del armario. A partir de armarios de 800 mm y superiores, todos los lados están reforzados con bordes plegados. Si se utiliza el accesorio AMG, la placa de montaje puede ser ajustada a cualquier profundidad.

Material: Cuerpo: 1,2 mm acero dulce para armarios de profundidad 155 mm / 1,4 mm para armarios de profundidad 210 o 260 mm / 1,5 mm para armarios de profundidad 300 o 400 mm o si la altura o anchura es 1000 mm o superior. Tapa pasacables: 1,4 mm acero dulce. Puerta: 1,2 mm acero dulce / 1,5 mm para armarios de altura o anchura igual o superior a 500 mm / 2 mm para armarios de altura o anchura 800 mm o superior. Placa de montaje: 2 mm acero galvanizado.

Cierre: Cerradura de doble paletón de 3 mm personalizada de nVent HOFFMAN con movimiento de 90° y mecanismo antivibración. Dos cierres para armarios con una altura de 600 mm a 800 mm. Cierre de varillas de tres puntos para armarios de 1000 mm o de una altura superior. También hay disponibles otros insertos como accesorios.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Puerta: Superficie montada con una apertura de 130°. Bisagras extraíbles ocultas con pasador prisionero. Se pueden instalar bisagras para apertura a la izquierda o la derecha. Inner M6 welded studs to mount door profiles MMDP, see delivery. La estanqueidad queda garantizada mediante una junta de poliuretano inyectado de una pieza.

Suministro: Armario con puerta y placa de montaje (no se incluye para los números de referencia que terminan en PER5). Para una altura de 600 mm y superior, dos perfiles de montaje en puerta. Tapas para cables con juntas, llave de doble paletón metálica de 3 mm y accesorios de montaje. Llave metálica, para 1000 mm de altura o más. Conexiones a tierra.

Placa de montaje: Todos los lados, a partir de 800 mm y más, están reforzados con bordes doblados

Entrega: Gabinete con puerta y placa de montaje; para altura de 600 mm y más, dos perfiles de montaje de puerta; placas de montaje con juntas, llave de 3 mm de doble bit de plástico, accesorios de montaje, llave metálica, para altura de 1000 mm y superior

Color: Gris claro
Material: Acero dulce
Acabado: Polvo recubierto
Código de color: RAL 7035

ESPECIFICACIONES

Table 1/6

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)	Placa de montaje incluida	Tamaño del panel
MAS0404021PER5	MAS0404021PER5	400mm	400mm	210mm	No	
MAS0504030R5	MAS0504030R5	500mm	400mm	300mm	Sí	470 x 350mm
MAS1008030R5	MAS1008030R5	1000mm	800mm	300mm	Sí	970 x 750mm
MAS0303021R5	MAS0303021R5	300mm	300mm	210mm	Sí	270 x 250mm
MAS0252015R5	MAS0252015R5	250mm	200mm	155mm	Sí	220 x 150mm
MAS0404021R5	MAS0404021R5	400mm	400mm	210mm	Sí	370 x 350mm
MAS1008026PER5	MAS1008026PER5	1000mm	800mm	260mm	No	
MAS0352515PER5	MAS0352515PER5	350mm	250mm	155mm	No	
MAS0504021R5	MAS0504021R5	500mm	400mm	210mm	Sí	470 x 350mm
MAS0406021PER5	MAS0406021PER5	400mm	600mm	210mm	No	
MAS0403021PER5	MAS0403021PER5	400mm	300mm	210mm	No	
MAS0303015PER5	MAS0303015PER5	300mm	300mm	155mm	No	
MAS0504030PER5	MAS0504030PER5	500mm	400mm	300mm	No	
MAS0302515PER5	MAS0302515PER5	300mm	250mm	155mm	No	
MAS1008030PER5	MAS1008030PER5	1000mm	800mm	300mm	No	
MAS0252015PER5	MAS0252015PER5	250mm	200mm	155mm	No	
MAS1008040PER5	MAS1008040PER5	1000mm	800mm	400mm	No	
MAS0405021R5	MAS0405021R5	400mm	500mm	210mm	Sí	370 x 450mm
MAS1006026R5	MAS1006026R5	1000mm	600mm	260mm	Sí	970 x 550mm
MAS0505021R5	MAS0505021R5	500mm	500mm	210mm	Sí	470 x 450mm

Table 2/6

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)	Placa de montaje incluida	Tamaño del panel
MAS0304021R5	MAS0304021R5	300mm	400mm	210mm	Sí	270 x 330mm
MAS0405021PER5	MAS0405021PER5	400mm	500mm	210mm	No	
MAS1208030PER5	MAS1208030PER5	1200mm	800mm	300mm	No	
MAS0504021PER5	MAS0504021PER5	500mm	400mm	210mm	No	
MAS0252515PER5	MAS0252515PER5	250mm	250mm	155mm	No	
MAS0252515R5	MAS0252515R5	250mm	250mm	155mm	Sí	220 x 200mm
MAS0304021PER5		300mm	400mm	210mm	No	
MAS0503021PER5	MAS0503021PER5	500mm	300mm	210mm	No	
MAS0505021PER5	MAS0505021PER5	500mm	500mm	210mm	No	
MAS0504015PER5	MAS0504015PER5	500mm	400mm	155mm	No	
MAS1208030R5	MAS1208030R5	1200mm	800mm	300mm	Sí	1170 x 750mm
MAS1006030PER5	MAS1006030PER5	1000mm	600mm	300mm	No	
MAS0403021R5	MAS0403021R5	400mm	300mm	210mm	Sí	370 x 250mm
MAS1208040R5	MAS1208040R5	1200mm	800mm	400mm	Sí	1170 x 750mm
MAS0505030R5	MAS0505030R5	500mm	500mm	300mm	Sí	470 x 450mm
MAS1208040PER5	MAS1208040PER5	1200mm	800mm	400mm	No	
MAS1008026R5	MAS1008026R5	1000mm	800mm	260mm	Sí	970 x 750mm
MAS1008040R5	MAS1008040R5	1000mm	800mm	400mm	Sí	970 x 750mm
MAS0202015PER5	MAS0202015PER5	200mm	200mm	155mm	No	
MAS0504026PER5	MAS0504026PER5	500mm	400mm	260mm	No	

Table 3/6

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)	Placa de montaje incluida	Tamaño del panel
MAS0303015R5	MAS0303015R5	300mm	300mm	155mm	Sí	270 x 250mm
MAS0403015PER5	MAS0403015PER5	400mm	300mm	155mm	No	
MAS0406021R5	MAS0406021R5	400mm	600mm	210mm	Sí	370 x 550mm
MAS0504026R5	MAS0504026R5	500mm	400mm	260mm	Sí	470 x 350mm
MAS0503021R5	MAS0503021R5	500mm	300mm	210mm	Sí	470 x 250mm
MAS1006030R5	MAS1006030R5	1000mm	600mm	300mm	Sí	970 x 550mm
MAS0302515R5	MAS0302515R5	300mm	250mm	155mm	Sí	270 x 200mm
MAS0302521R5	MAS0302521R5	300mm	250mm	210mm	Sí	270 x 200mm
MAS0505030PER5	MAS0505030PER5	500mm	500mm	300mm	No	
MAS0303021PER5	MAS0303021PER5	300mm	300mm	210mm	No	
MAS0403015R5	MAS0403015R5	400mm	300mm	155mm	Sí	370 x 250mm
MAS1006026PER5	MAS1006026PER5	1000mm	600mm	260mm	No	
MAS1206030PER5	MAS1206030PER5	1200mm	600mm	300mm	No	

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)	Placa de montaje incluida	Tamaño del panel
MAS0504015R5	MAS0504015R5	500mm	400mm	155mm	Sí	470 x 350mm
MAS0302521PER5	MAS0302521PER5	300mm	250mm	210mm	No	
MAS1206030R5	MAS1206030R5	1200mm	600mm	300mm	Sí	1170 x 550mm
MAS0352515R5	MAS0352515R5	350mm	250mm	155mm	Sí	320 x 200mm
MAS0202015R5	MAS0202015R5	200mm	200mm	155mm	Sí	170 x 150mm
MAS0604021PER5	MAS0604021PER5	600mm	400mm	210mm	No	
MAS0808040PER5	MAS0808040PER5	800mm	800mm	400mm	No	

Table 4/6

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)	Placa de montaje incluida	Tamaño del panel
MAS0605026PER5	MAS0605026PER5	600mm	500mm	260mm	No	
MAS0604026R5	MAS0604026R5	600mm	400mm	260mm	Sí	570 x 350mm
MAS0705021PER5	MAS0705021PER5	700mm	500mm	210mm	No	
MAS0806026R5	MAS0806026R5	800mm	600mm	260mm	Sí	770 x 550mm
MAS0605030R5	MAS0605030R5	600mm	500mm	300mm	Sí	570 x 450mm
MAS0605026R5	MAS0605026R5	600mm	500mm	260mm	Sí	570 x 450mm
MAS0808021PER5	MAS0808021PER5	800mm	800mm	210mm	No	
MAS0705026PER5	MAS0705026PER5	700mm	500mm	260mm	No	
MAS0606030R5	MAS0606030R5	600mm	600mm	300mm	Sí	570 x 550mm
MAS0808021R5	MAS0808021R5	800mm	800mm	210mm	Sí	770 x 750mm
MAS0808030R5	MAS0808030R5	800mm	800mm	300mm	Sí	770 x 750mm
MAS0604026PER5	MAS0604026PER5	600mm	400mm	260mm	No	
MAS0606040R5	MAS0606040R5	600mm	600mm	400mm	Sí	570 x 550mm
MAS0806030R5	MAS0806030R5	800mm	600mm	300mm	Sí	770 x 550mm
MAS0604021R5	MAS0604021R5	600mm	400mm	210mm	Sí	570 x 350mm
MAS0605021R5	MAS0605021R5	600mm	500mm	210mm	Sí	570 x 450mm
MAS0605030PER5	MAS0605030PER5	600mm	500mm	300mm	No	
MAS0605015PER5	MAS0605015PER5	600mm	500mm	155mm	No	
MAS0705021R5	MAS0705021R5	700mm	500mm	210mm	Sí	670 x 450mm
MAS0808030PER5	MAS0808030PER5	800mm	800mm	300mm	No	

Table 5/6

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)	Placa de montaje incluida	Tamaño del panel
MAS0808040R5	MAS0808040R5	800mm	800mm	400mm	Sí	770 x 750mm
MAS0804030R5	MAS0804030R5	800mm	400mm	300mm	Sí	770 x 350mm
MAS0606040PER5	MAS0606040PER5	600mm	600mm	400mm	No	
MAS0806030PER5	MAS0806030PER5	800mm	600mm	300mm	No	


Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)	Placa de montaje incluida	Tamaño del panel
MAS0606030PER5	MAS0606030PER5	600mm	600mm	300mm	No	
MAS0605015R5	MAS0605015R5	600mm	500mm	155mm	Sí	570 x 450mm
MAS0604015PER5	MAS0604015PER5	600mm	400mm	155mm	No	
MAS0806021PER5	MAS0806021PER5	800mm	600mm	210mm	No	
MAS0804030PER5	MAS0804030PER5	800mm	400mm	300mm	No	
MAS0605021PER5	MAS0605021PER5	600mm	500mm	210mm	No	
MAS0606021R5	MAS0606021R5	600mm	600mm	210mm	Sí	570 x 550mm
MAS0806040R5	MAS0806040R5	800mm	600mm	400mm	Sí	770 x 550mm
MAS0608030PER5	MAS0608030PER5	600mm	800mm	300mm	No	
MAS0604030R5	MAS0604030R5	600mm	400mm	300mm	Sí	570 x 350mm
MAS0806026PER5	MAS0806026PER5	800mm	600mm	260mm	No	
MAS0608030R5	MAS0608030R5	600mm	800mm	300mm	Sí	570 x 750mm
MAS0604015R5	MAS0604015R5	600mm	400mm	155mm	Sí	570 x 350mm
MAS0806021R5	MAS0806021R5	800mm	600mm	210mm	Sí	770 x 550mm
MAS0806040PER5	MAS0806040PER5	800mm	600mm	400mm	No	
MAS0705026R5	MAS0705026R5	700mm	500mm	260mm	Sí	670 x 450mm

Table 6/6

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)	Placa de montaje incluida	Tamaño del panel
MAS0606021PER5	MAS0606021PER5	600mm	600mm	210mm	No	
MAS0604030PER5	MAS0604030PER5	600mm	400mm	300mm	No	
MAS0606026R5	MAS0606026R5	600mm	600mm	260mm	Sí	570 x 550mm
MAS0406040R5	MAS0406040R5	400mm	600mm	400mm	Sí	370 x 550mm
MAS0604040R5	MAS0604040R5	600mm	400mm	400mm	Sí	570 x 350mm
MAS1006040R5	MAS1006040R5	1000mm	600mm	400mm	Sí	970 x 550mm
MAS1206040R5	MAS1206040R5	1200mm	600mm	400mm	Sí	1170 x 550mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

* Los armarios de 1000 mm de altura y superiores, van provistos de un cierre de varilla de tres puntos.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE