

# nVent LENTON Interlok Position Transition Grout-Fill Coupler



## CARACTERÍSTICAS

Designed to splice different diameter bars

Positional feature allows the threaded coupler end to telescope out to close a gap between forms and to allow alignment of the grout tubes

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

**Material:** Hierro fundido  
**Acabado:** Claro  
**Embalaje:** Estándar

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Tamaño de las barras de armado, métrico | Tamaño de las barras de armado, EE. UU. | Tamaño de armadura, Canadá | Diámetro 1 (Ø1) | Diámetro 2 (Ø2) | Longitud 1 (L1) |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| LK1110STHD         | 36 mm, 32 mm                            | #11, #10                                |                            | 80 mm           | 62 mm           | 384 mm          |
| LK1411STHD         | 43 mm, 36 mm                            | #14, #11                                | 45 MILLONES, 35 MILLONES   | 94 mm           | 70 mm           | 456 mm          |

Table 2/2

| Número de catálogo | Longitud 2 (L2) | Longitud 3 (L3) | Profundidad de la barra (BD) | Cuerpo del acoplador (CB) | Peso por unidad | Cantidad del paquete |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|
| LK1110STHD         | 410 mm          | 251mm           | 40mm                         | 305mm                     | 4.59 kg         | 4                    |
| LK1411STHD         | 481 mm          | 324mm           | 43mm                         | 386mm                     | 8.62 kg         | 4                    |


**Diseñado para cumplir:** AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Tipo 1 (rendimiento especificado del 125%);ACI 318 Tipo 2 (tracción especificada);ACI 349;ACI 359;AS3600

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE