

# EuropacPRO 19" Subrack Kit para Backplane, robusto, blindado

Subrack con rieles horizontales reforzados y paneles laterales para montaje en plano posterior.



## CARACTERÍSTICAS

Subrack con panel lateral y riel horizontal, tipo R "robusto" con fijación de 3 orificios para una mayor estabilidad (+60% en comparación con la fijación de 2 orificios de rieles "pesados")

Construcción de aluminio

Riel horizontal trasero para montaje en plano trasero con tira de aislamiento. Los rieles adaptadores especiales permiten montar conjuntos refrigerados por conducción

Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-100, -101, -102, -103, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10

EMC de aproximadamente 40 dB a 1 GHz, 30 dB a 2 GHz, suponiendo que el frente esté cubierto con paneles frontales blindados, probando de acuerdo con VG 95373 Parte 15

IP 20, de acuerdo con IEC 60529

Golpes y vibraciones probados según MIL 167, IEC 61587 DL 3, MIL 810 G, MIL 901D. Resistente a golpes y vibraciones en las tres direcciones axiales.

Se suministra como paquete plano que ahorra espacio

Modificaciones como recortes, diferentes acabados o dimensiones disponibles. Subrack con diapositivas telescópicas se puede adoptar para el montaje del gabinete a petición

Tipo de riel horizontal "robusto"

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Material:</b>         | Aluminio            |
| <b>Acabado:</b>          | Anodizado; Pasivado |
| <b>Tipo de producto:</b> | Subrack/chasis      |

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Fondo | Cantidad del paquete | Para montaje  | Profundidad de la placa | Tipo de junta |
|--------------------|-----------------|-------|----------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 24567-149          | 3U              | 295mm | 1                    | Plano trasero | 160mm                   | Textil EMC    |
| 24567-449          | 6U              | 295mm | 1                    | Plano trasero | 160mm                   | Textil EMC    |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tolerancia a impactos y vibraciones | Mango incluido | Montaje | De conformidad con                                                                        | Ancho del rack | Carga estática |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 24567-149          | 25g (force)                         | Sí             | Rack    | IEC 60297-3-103, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11, MIL 167, MIL 810 G, MIL 901 D, IEC 61587 DL3 | 84HP           | 25kg           |
| 24567-449          | 25g (force)                         | Sí             | Rack    | IEC 60297-3-103, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11, MIL 167, MIL 810 G, MIL 901 D, IEC 61587 DL3 | 84HP           | 25kg           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Informes de prueba en línea.

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**