


# EuropacPRO 19" Subrack Kit para Ferrocarril, Retrofit Blinding, EN 50155

Subrack para aplicaciones ferroviarias, conforme al estándar EN50155, no blindado.



## CARACTERÍSTICAS

Golpes y vibraciones probados según EN 50155, parte 12.2.11

El soporte de 19" está firmemente fijado al panel lateral (soldado en frío por tox) y es especialmente adecuado para altas tensiones mecánicas (resistencia a la vibración)

Modificaciones como recortes, diferentes acabados o dimensiones disponibles

IP 20, de acuerdo con IEC 60529

La doble posición de atornillado de 19" añade seguridad adicional (estándar NFF)

Se suministra como paquete plano que ahorra espacio

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Carga estática:</b>      | 15kg           |
| <b>Material:</b>            | Aluminio       |
| <b>Apantallamiento EMC:</b> | No             |
| <b>Tipo de producto:</b>    | Subrack/chasis |



## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Fondo  | Cantidad del paquete | Para montaje  | Profundidad de la placa | Tipo de junta |
|--------------------|-----------------|--------|----------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 21500-077          | 3U              | 235m m | 1                    | Plano trasero | 220mm                   | Textil EMC    |
| 21500-078          | 6U              | 235m m | 1                    | Plano trasero | 220mm                   | Textil EMC    |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tolerancia a impactos y vibraciones | Mango incluido | Montaje | De conformidad con                      | Acabado             | Ancho del rack |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|
| 21500-077          | 5g (force)                          | Sí             | Rack    | IEC 60297-3-103, EN 50155 parte 12.2.11 | Anodizado, Pasivado | 84HP           |
| 21500-078          | 5g (force)                          | Sí             | Rack    | IEC 60297-3-103, EN 50155 parte 12.2.11 | Anodizado, Pasivado | 84HP           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los informes de pruebas están disponibles en línea.

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**