

Tornillo Panhead, Torx, Autoroscante

Tornillos Panhead.



CARACTERÍSTICAS

Tornillo Panhead con torx, autoformado

Para el montaje de manijas trapezoidales en el panel frontal de unidades plug-in tipo marco PRO

Acabado: Zinc plateado
Material: Acero
Tipo de producto: Tornillo
Tipo: Tornillo Panhead



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Longitud	Cantidad del paquete	Tamaño de rosca	Familia de productos	Compatible con	Longitud de rosca	Par de apriete
21101-884	6mm	100	M4	EuropacPRO	Subpistas	6mm	1.2N·m
24560-179	10mm	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Subpistas, Casos, Chasis	10mm	0.3N·m
24560-141	9.3mm	100	M2.5	Frame Type Plug-in Unit	Carriles de guía	9.3mm	0.3N·m
24560-157	7.3mm	100	M2.5		Paneles frontales	7.3mm	0.3N·m

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff

