

Clip multifuncional, M4, M10 Varilla, 4.8 mm Alambre, 3–9.5 mm Brida, 1/4" Tornillo



NÚMERO DE CATÁLOGO

4Z4S

CARACTERÍSTICAS

Proporciona un fijador de cajas

Soporta los anillos de brida con rosca n.º 10 a 24 y 1/4 a 20

Infunde más confianza al instalar conduits, MC/AC y aplicaciones de bajo voltaje



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Spring Steel

Acabado: nVent CADDY Armour

Tamaño de la varilla (RS): 4;6;8;10

Tamaño del cable: 3.9 - 4.8 mm

Espesor del reborde (FT): 3.0 - 9.5 mm

Tornillo incluido: Sí

Diámetro del tornillo (Sc): 1/4"

Carga estática 1 (F1): 110N

Carga estática 2 (F2): 90N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

NEC® 300.11 requiere una varilla/cable de acometida especializados y EC311.

Las piezas 4Z instaladas en una varilla lisa de 3/8 "(10mm) en la dirección F2 tienen una capacidad de carga estática de 15 lb (67 N).



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

