

# Soporte en ángulo, Acero, PG, 6.4 mm del orificio 1, 9.5 mm del orificio 2



## NÚMERO DE CATÁLOGO

**AB375**

## CARACTERÍSTICAS

Proporciona un fijador para ensambles nVent CADDY Speed Link, cable, varilla roscada, ganchos en S o cadena desde concreto o madera



## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Acero

Acabado: Pregalvanizado

Tamaño de taladro 1 (HS1): 6.4 mm

Tamaño de taladro 2 (HS2): 9.5 mm


Altura (H): 25.4 mm

Longitud (L): 25.4mm

Anchura (W): 19.1 mm

Espesor (T): 2.79 mm

Carga estática: 700N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

