

# Clip para cable/conduit, diámetro exterior máx. de 12 mm

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**KX**

## CARACTERÍSTICAS

Soporta el conduit a la varilla, cable o patín de viga

También puede usarse para cañerías metálicas, cable blindado, cables portátiles, tubos de control y cable de comunicaciones

Disponible para EMT, rígidos, ENT, IMT, MC/AC y conduits de aluminio

No requiere herramientas de instalación



## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 170870

Material: Spring Steel

Acabado: nVent CADDY Armour

Diámetro exterior (OD): 12 mm Max

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Puede requerir una varilla/cable de acometida especializados y EC311. Consultar a la autoridad local.

Para aplicación horizontal solo cuando se instala el conduit.

| N.º de pieza | Diámetro exterior | Espesor de la viga |
|--------------|-------------------|--------------------|
| K12          | 16 mm - 22 mm     | 3 mm - 7 mm        |
| K12          | 14 mm - 20 mm     | 8 mm - 10 mm       |
| K12          | 12 mm - 19 mm     | 11 mm - 13 mm      |
| K16          | 24 mm - 28 mm     | 3 mm - 7 mm        |
| K16          | 20 mm - 26 mm     | 8 mm - 10 mm       |
| K16          | 19 mm - 24 mm     | 11 mm - 13 mm      |
| K20          | 28 mm - 40 mm     | 3 mm - 7 mm        |
| K20          | 26 mm - 38 mm     | 8 mm - 10 mm       |
| K20          | 21 mm - 35 mm     | 11 mm - 13 mm      |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### **Norteamérica**

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### **Europa**

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### **Asia-Pacífico**

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.

