


Mástil de acero inoxidable ER

CARACTERÍSTICAS

Diseñado para montar los terminales aéreos nVent ERICO System 1000 y nVent ERICO System 3000



Material: Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)

ESPECIFICACIONES

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Producto	Tamaño de rosca (TS)	Longitud (L)	Espesor (T)	Diámetro exterior (OD)
ER22000SS	702265	Sección de mástil medio	1 1/16" UN	2254.25m m	3.05 mm	31.75 mm
ER33000SS	702280	Sección de mástil inferior		2997.2m m	3.05 mm	38.1 mm
ER23000SS	702270	Sección de mástil medio	1 1/16" UN	3244.85m m	3.05 mm	31.75 mm
ER32000SS	702275	Sección de mástil inferior		2006.6m m	3.05 mm	38.1 mm
ER11000SS	702255	Sección superior del mástil	3/4" UNC	1253.2m m	4.78 mm	25.4 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Elementos incluidos	Peso por unidad
ER22000SS	702265	Sí	4.9 kg
ER33000SS	702280	Sí	7.3 kg

Número de catálogo	Número de artículo	Elementos incluidos	Peso por unidad
ER23000SS	702270	Sí	7.3 kg
ER32000SS	702275	Sí	5.3 kg
ER11000SS	702255	No	3.5 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE