

Conector de barra colectora de puesta a tierra, conductor redondo sólido



CARACTERÍSTICAS

Se usan para conectar conductores redondos macizos, que incluyen desde conductores redondos ERICO CU-BOND hasta barras colectoras de puesta a tierra


ESPECIFICACIONES

Table 1/2						
Número de catálogo	Material	Acabado	Altura (H)	Diámetro (Ø)	Tamaño de taladro (HS)	Tamaño de rosca (TS)
BCR8T	Aleación de cobre, Acero inoxidable 18-8 (EN 1,4305)	Estañado	50 mm	20 mm	9.5 mm	M10

Table 2/2		
Número de catálogo	Conductor Cu-Bond de nVent ERICO	De conformidad con
BCR8T	CBSC8	IEC® 62561-1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La conformidad con IEC es válida solo para los conductores homologados de nVent ERICO Cu-Bond.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE