


# EuropacPRO 19" Subrack Kit para Backplane, ligero, sin blindaje



No EMC blindado subrack para montaje en backplane, versión ligera.

## CARACTERÍSTICAS

Subrack con panel lateral tipo L ("light") con soportes de soporte integrados de 19"

Tipo de riel horizontal "light"

Construcción de aluminio

Rieles horizontales traseros para montaje en plano trasero con tira de aislamiento

Carga instalada hasta 7,5 kg

Se suministra como paquete plano que ahorra espacio

Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Modificaciones como recortes, diferentes acabados o dimensiones disponibles

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Apantallamiento EMC:</b> | No                  |
| <b>Acabado:</b>             | Anodizado; Pasivado |
| <b>Material:</b>            | Aluminio            |
| <b>Tipo de producto:</b>    | Subrack/chasis      |



## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Fondo     | Cantidad del paquete | Para montaje  | Profundidad de la placa | Mango incluido |
|--------------------|-----------------|-----------|----------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| 24564-131          | 3U              | 175m<br>m | 1                    | Plano trasero | 160mm                   | No             |
| 24564-132          | 3U              | 235m<br>m | 1                    | Plano trasero | 160mm, 220mm            | No             |
| 24564-133          | 3U              | 295m<br>m | 1                    | Plano trasero | 160mm, 220mm, 280mm     | No             |
| 24564-431          | 6U              | 175m<br>m | 1                    | Plano trasero | 160mm                   | No             |
| 24564-432          | 6U              | 235m<br>m | 1                    | Plano trasero | 160mm, 220mm            | No             |

| Número de catálogo | Altura del rack | Fondo | Cantidad del paquete | Para montaje  | Profundidad de la placa | Mango incluido |
|--------------------|-----------------|-------|----------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| 24564-433          | 6U              | 295mm | 1                    | Plano trasero | 160mm, 220mm, 280mm     | No             |

Table 2/2

| Número de catálogo | Montaje | De conformidad con                            | Ancho del rack | Carga estática |
|--------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
| 24564-131          | Rack    | IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1 | 84HP           | 7.5kg          |
| 24564-132          | Rack    | IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1 | 84HP           | 7.5kg          |
| 24564-133          | Rack    | IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1 | 84HP           | 7.5kg          |
| 24564-431          | Rack    | IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1 | 84HP           | 7.5kg          |
| 24564-432          | Rack    | IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1 | 84HP           | 7.5kg          |
| 24564-433          | Rack    | IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1 | 84HP           | 7.5kg          |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Subrack no está preparado para el blindaje, es posible adaptar para la clase de protección IP 20

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

