


Soporte de PCB



Los soportes de soporte de PCB permiten la fijación de una PCB al panel frontal. Disponible en diferentes materiales.

CARACTERÍSTICAS

Para la fijación de PCB al panel frontal

Tipo de producto: Corchete
Tipo: Soporte de PCB
Compatible con: Paneles frontales



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Cantidad del paquete	Grado de inflamabilidad	Material	Fondo	Altura	Anchura
60807-181	1		Aleación de zinc	8.6mm	11.1mm	10.2mm
60807-011	1	UL® 94V-0	Policarbonato			
60807-211	1	UL® 94V-0	Policarbonato			
60807-183	1	UL® 94V-0	Policarbonato			
60807-203	1		Aleación de zinc			

Table 2/2

Número de catálogo	Tamaño de rosca	Tipo de rosca
60807-181	M2.5	Métrica
60807-011		
60807-211		
60807-183		
60807-203		

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La entrega es en paquete estándar múltiplos. El precio es por artículo individual.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

