

# Fijador a estructura metálica para refuerzo sísmico liviano en ramal



## CARACTERÍSTICAS

El conector giratorio acepta varillas roscadas de 3/8" y 1/2" (M10 y M12)

Se fija a miembros de acero con tornillo autoperforante/cortante

**Acabado:** Electrogalvanizado

**Material:** Acero



## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Tamaño de la varilla (RS) | Espesor del reborde (FT) | Altura (H) | Longitud (L) | Anchura (W) |
|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|
| CSBBS1EG           |                    | 0.375, 0.5                | 2.7 - 12.7 mm            | 28.2 mm    | 40.4mm       | 26.9 mm     |
| CSBBS1MEG          | 402239             | 10, 12                    | 2.7 - 12.7 mm            | 28.2 mm    | 40.4mm       | 26.9 mm     |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro del tornillo (Sc) | Longitud del tornillo (L) | Certificaciones                                              |
|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| CSBBS1EG           |                    | 2.7 mm                     | 32mm                      | FM Approved, Seismic, OSHPD/HCAI, UL                         |
| CSBBS1MEG          | 402239             | 2.7 mm                     | 32mm                      | UL, FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los fijadores a estructura de ramales son solo para sujeción y no para colgar tuberías de rociadores contra incendios.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

