

Clip para fijación de cable



CARACTERÍSTICAS

El clip se engancha en el patín de viga y el cable se engancha en el clip

Material: Spring Steel
Acabado: nVent CADDY Armour

ESPECIFICACIONES

Table 1/2


Número de catálogo	Espesor del reborde (FT)	Diámetro exterior (OD)
SC2A	1.6 - 4.8 mm	6 - 7 mm
SC2B	1.6 - 4.8 mm	8 - 9 mm
SC2C	1.6 - 4.8 mm	10 - 11 mm
SC2D	1.6 - 4.8 mm	12 - 14 mm
SC2E	1.6 - 4.8 mm	15 - 18 mm
SC2F	1.6 - 4.8 mm	19 - 24 mm
SC2G	1.6 - 4.8 mm	25 - 32 mm
SC4A	4.8 - 7.1 mm	6 - 7 mm
SC4B	4.8 - 7.1 mm	8 - 9 mm
SC4C	4.8 - 7.1 mm	10 - 11 mm
SC4D	4.8 - 7.1 mm	12 - 14 mm
SC4E	4.8 - 7.1 mm	15 - 18 mm
SC4F	4.8 - 7.1 mm	19 - 24 mm

Número de catálogo	Espesor del reborde (FT)	Diámetro exterior (OD)
SC4G	4.8 - 7.1 mm	25 - 32 mm
SC8A	7.9 - 12.7 mm	6 - 7 mm
SC8B	7.9 - 12.7 mm	8 - 9 mm
SC8C	7.9 - 12.7 mm	10 - 11 mm
SC8D	7.9 - 12.7 mm	12 - 14 mm
SC8E	7.9 - 12.7 mm	15 - 18 mm
SC8F	7.9 - 12.7 mm	19 - 24 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Espesor del reborde (FT)	Diámetro exterior (OD)
SC8G	7.9 - 12.7 mm	25 - 32 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

