

# Conduit de cierre a presión a mordaza para conducto, 30–35 mm OD1, 18–30 mm OD2



## NÚMERO DE CATÁLOGO

**16812M**

## CARACTERÍSTICAS

Ensamble fácil y rápido para cargas ligeras

No necesita tornillos o pernos



## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Spring Steel

Acabado: nVent CADDY Armour

Diámetro exterior 1: 30 - 35 mm

Diámetro exterior 2: 18 - 30 mm

Carga estática máxima: 440N

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para el cable MC/AC 14-2 a 12-3, use la pieza 166M.

La carga total del trapecio no debe superar los 440 N.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**Norteamérica**

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

**Europa**

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

**Europa**

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

