

Retén de cables de bajo voltaje nVent CADDY Cat CR50, 50 mm Diámetro

NÚMERO DE CATÁLOGO

CATCR50



CARACTERÍSTICAS

Cumple con las normas de NEC®, CEC y TIA para el manejo de cables

Permite el cambio de dirección horizontal y vertical

Se instala fácilmente

Trabaja con CAT 5e y mayores, cable coaxial y fibra óptica

Aplicación residencial

Ideal para espacios para el manejo de aire (plenum)



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 182335

Material: Polipropileno


Diámetro (Ø): 50 mm

Zona: 68mm²

Capacidad del cable, Cat 5e: 50

Capacidad del cable, Cat 6: 36

Carga estática: 45N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

