

Armella M8 x 25 mm con orificio pasante de 8,5 mm de diám., electrogalvanizado

NÚMERO DE CATÁLOGO

SLEBM8

CARACTERÍSTICAS

Está diseñado para aceptar el cable o gancho nVent CADDY Speed Link



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 195856

Material: Acero


Acabado: Electrogalvanizado

Diámetro del tornillo (Sc): 8

Longitud del tornillo (L): 25mm

Tamaño de taladro (HS): 8.5 mm

Longitud (L): 50mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

