

Poste base de marco H nVent CADDY Pyramid



CARACTERÍSTICAS

La parte inferior de espuma o caucho ofrece una interfaz de baja abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización

Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray

Ofrece una mayor distribución de carga a pesar de las diferencias en las superficies de azoteas

La interfaz de azotea de caucho es ideal para la instalación de secciones de paneles solares

Hardware para montaje preinstalado en las bases

Galvanizados por inmersión en caliente y resistentes a los rayos UV para un rendimiento de larga duración

Compatible con canales strut estándar

Material:	Acero;Polipropileno;Polietileno
Acabado:	Caliente-inmersión galvanizada
Temperatura:	-34 to 54.4 °C
Factor de seguridad de carga estática:	3:01

ESPECIFICACIONES



Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Interfaz de techo	Tipo de perfil ranurado	Altura (H)	Longitud (L)	Anchura (W)
PHB	360422	Espuma	A (41 x 41 mm)	117 mm	314mm	314 mm
PHBR	360423	Caucho	A (41 x 41 mm)	118 mm	314mm	314 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Superficie	Peso por unidad	Carga estática
PHB	360422	0.09m ²	1.8 kg	3335N
PHBR	360423	0.1m ²	2 kg	3335N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.

nVent.com/CADDY

