

# Soporte de canal strut ajustable nVent CADDY Pyramid ST



## CARACTERÍSTICAS

La posibilidad de ajustar la altura ofrece la navegación efectiva del tubo, conducto, ducto y bandeja portacable alrededor de obstrucciones

La parte inferior de espuma ofrece una interfaz de mínima abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización

Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray

Ofrece una mayor distribución de carga a pesar de las diferencias en las superficies de azoteas

Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación

La variedad en tamaños y capacidades de carga ofrecen la habilidad para adaptar la solución a la aplicación

Galvanizados por inmersión en caliente y resistentes a los rayos UV para un rendimiento de larga duración

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Factor de seguridad de carga estática:</b> | 3:01                            |
| <b>Temperatura:</b>                           | -45 to 65 °C                    |
| <b>Acabado:</b>                               | Caliente-inmersión galvanizada  |
| <b>Material:</b>                              | Polietileno;Polipropileno;Acero |

## ESPECIFICACIONES



Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Longitud 1 (L1) | Longitud 2 (L2) | Altura (H)   | Anchura (W) | Superficie           |
|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|----------------------|
| PSA10CH13          | 360468             | 254 mm          | 317.5 mm        | 152 - 330 mm | 203 mm      | 59355mm <sup>2</sup> |
| PSA16AH18          | 360469             | 406 mm          | 483 mm          | 178 - 457 mm | 203 mm      | 91613mm <sup>2</sup> |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Peso por unidad | Carga estática |
|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| PSA10CH13          | 360468             | 2 kg            | 4450N          |
| PSA16AH18          | 360469             | 3 kg            | 6670N          |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

