

# Barra colectora roscada TCB



## CARACTERÍSTICAS

Conexión de energía para servicios pesados

Interruptor de circuito, generador y conductor de red de potencia prefabricado

Alternativa para cables grandes y múltiples

Conexión de descarga/a tierra

Distribución de energía

Bordes redondeados

**Material:** Cobre



## ESPECIFICACIONES

Table 1/2


| Número de catálogo | Número de artículo | Anchura (W) | Espesor (T) | Longitud (L) | Tamaño de rosca (TS) | Par de apriete (TQ) |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|---------------------|
| TCB12X2-1M         | 549230             | 12 mm       | 2 mm        | 990mm        | M5                   | 1.3 N·m             |
| TCB12X4-1M         | 550200             | 12 mm       | 4 mm        | 990mm        | M5                   | 2 N·m               |
| TCB12X4-2M         | 550190             | 12 mm       | 4 mm        | 1985mm       | M5                   | 2 N·m               |
| TCB12X5-1M         | 549220             | 12 mm       | 5 mm        | 990mm        | M5                   | 5.5 N·m             |
| TCB18X4-1M         | 549200             | 18 mm       | 4 mm        | 1000mm       | M8                   | 11 N·m              |
| TCB25X4-1M         | 549210             | 25 mm       | 4 mm        | 1000mm       | M6                   | 4.5 N·m             |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | A     | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|-------|-----------------|
| TCB12X2-1M         | 549230             | 18 mm | 0.3 kg          |
| TCB12X4-1M         | 550200             | 18 mm | 0.43 kg         |
| TCB12X4-2M         | 550190             | 18 mm | 0.85 kg         |
| TCB12X5-1M         | 549220             | 18 mm | 0.5 kg          |
| TCB18X4-1M         | 549200             | 20 mm | 0.6 kg          |

| Número de catálogo | Número de artículo | A     | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|-------|-----------------|
| TCB25X4-1M         | 549210             | 20 mm | 0.8 kg          |

### DIAGRAMAS



### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221  
 Opción 1: Atención al cliente  
 Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:  
 +31 800-0200135  
 Francia:  
 +33 800 901 793

#### Europa

Alemania:  
 800 1890272  
 Otros países:  
 +31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:  
 +86 21 2412 1618/19  
 Sídney:  
 +61 2 9751 8500

